



Be Right™



## Zastępczy mostek solny do czujnika pH, z zewnętrznym złączem, Ryton Salt Bridge, Kynar

Nr produktu: SB-R1SV

PLN Cena: Kontakt

Dostępny

### Obniża koszty eksploatacji procesowych czujników pH

Podwójny mostek solny we wszystkich czujnikach różnicowych pH / ORP firmy Hach może być wymieniany w terenie i zawiera pierścień uszczelniający Viton O-ring. Mostki solne są wysyłane w roztworze soli, co pozwala zapobiegać odwodnieniu/wysuszeniu, i mogą być przechowywane w tym roztworze do momentu użycia. Dostępne są mostki solne wykonane z różnych materiałów i są zapakowane fabrycznie w określonych ilościach.

---

### Parametry techniczne

Materiał: RYTON

Uwagi specjalne: Each salt bridge has a ceramic inner junction, VITON O-ring, and contains binary, equi-transferrant fill solution. (Salt bridges are shipped in a salt solution.)