




Be Right™



Komory przepływowe do instalacji obejściowej 3 czujników (Ø 12 mm) z gwintem PG 13,5

Nr produktu: LZU6003.99

PLN Cena: Kontakt

W ciągu 2 tygodni

Parametry techniczne

Materiał:	Obudowa: PP i Noryl
Materiały stykające się z medium:	Uszczelki O-ring: nityl PP, Noryl i nityl.
Połączenie terminali:	Odpowiednie do sond Ø 12 mm z gwintem PG 13,5 o długości 120 mm
Zakres ciśnienia:	do 5 barów
Zakres temperatury:	do 50 °C