



Be Right™



## CLEANING SYSTEM, AIR BLAST, 115V

Nr produktu: 5795100

**NIEAKTUALNA POZYCJA**  
Ten produkt nie jest już dostępny.

Air blast cleaning system for Hach LDO® Dissolved Oxygen Probe. - 115 VAC operation. Air blast head assembly blasts air across LDO sensor cap (5796500).

---

### Parametry techniczne

Głębokość:	150 mm
Waga:	3,6 kg
Warunki przechowywania:	-20 °C to 70 °C ; 95% Relative Humidity
Wymogi energetyczne (Hz):	60 Hz
Wymogi energetyczne (napięcie):	101 - 115/230 VAC
Zakres temperatury pracy:	0 - 40 °C