



Be Right™



Osprzęt Nitratax do montażu na rurze ze stali szlachetnej, wspornik 10 cm

Nr produktu: **LZY714.99.53220**

PLN Cena:

Kontakt

Dostępny

Osprzęt do montażu czujnika Nitratax na rurze ze stali szlachetnej. Zawiera wspornik ze stali szlachetnej 10 cm i rurę ze stali szlachetnej 2 m.

Do użytku z czujnikami Nitratax plus (LXV417.99.x0001) i Nitratax clear (LXV420.99.50001).

Parametry techniczne

Długość:	Rura: 2000 mm
Materiał:	Części zanurzeniowe: rura ze stali szlachetnej 1.4301; adapter czujnika ze stali szlachetnej 1.4308; uszczelki z tworzywa EPDM; zestaw śrub ze stali szlachetnej.
Średnica:	40 mm
Urządzenie:	do użytku z: wszystkimi czujnikami NITRATAX.
Waga:	Wyłącznie część podnośna: 6,4 kg