



Be Right™



## UVAS — armatura montażowa na rurze, wspornik 24 cm, rura ze stali szlachetnej 2 m

Nr produktu: LZY714.99.52520

PLN Cena: Kontakt

W ciągu 1 tygodnia

Armatura montażowa na rurze ze stali szlachetnej do użytku z czujnikami UVAS, w tym wspornik ze stali szlachetnej 24 cm i rura ze stali szlachetnej 2 m. Do użytku z czujnikami UVAS plus (LXV418.99.x0001).

### Parametry techniczne

Długość:	Rura: 2000 mm
Materiał:	Części zanurzeniowe: rura ze stali szlachetnej 1.4301; adapter czujnika ze stali szlachetnej 1.4308; uszczelki z tworzywa EPDM; zestaw śrub ze stali szlachetnej.
Średnica:	40 mm
Urządzenie:	do użytku z: wszystkimi czujnikami UVAS.
Waga:	Wyłącznie część podnośna: 6,4 kg