



Be Right™



Armatura z zaworem kulowym do czujników Solitax inline sc i Solitax highline sc, stal szlachetna

Nr produktu: LZX936
PLN Cena: Kontakt
Dostępny

Armatura z zaworem kulowym ze stali szlachetnej do czujników Solitax inline sc i Solitax highline sc. Wysuwanie i chowanie możliwe dopiero po obniżeniu ciśnienia w rurociągu. Próbką może być obecna.

Parametry techniczne

Długość:	460 mm sc
Materiał:	Stal wysokiej jakości
Uwagi specjalne:	Wymiary: armatura do czujników montowanych w rurociągu
	DN 65 / PN 16 DIN 2633
Waga:	13,2 kg

Zawartość opakowania

Armatura ze stali szlachetnej włącznie z uszczelką. Kołnierz ani fragment rury nie są dołączone.